



Legyezős csiszolótárcsa SLTflex (ZA), M14 befogó, Ø 115 mm, Szemcsézet: 80



Rendelési adatok

Rendelés száma	566300 80
GTIN	4027497329304
Árucikk kategória	53L

Leírás

Kivitel:

A (szabadalmaztatott) **sarló alakú lamellák** radiálisan kapcsolódnak az üvegszál erősítésű műanyag maghoz. A **tányér nélküli szerkezet** következtében **rendkívül nagy lamella túlnyúlás** érhető el. Nagyon nagy bevonatvastagságú. M14 menetes befogó, **nincs szükség felfogó anyára**.

Cirkon korund (ZA) nagy csiszolóteljesítményű fedőkötéssel **univerzális felhasználáshoz**.

Felhasználás:

Nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához, kontúr csiszoláshoz és **sarokvarratok csiszolásához**. A hosszú lamella túlnyúlás **lágycsiszolást** tesz lehetővé.

Műszaki leírás

Szemcsézet	80
Alak leírása	Ferde, lamella túlnyúlása
Tárcsa Ø	115 mm
Sorozat	SLTflex

Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Vas-, kén- és klórtartalom	<0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Menet	M14
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		