

**Garant****Legyezős csiszolótárcsa Vlies, Ø 125 mm, Szemcseméret: 180****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566340 180
GTIN	4045197488893
Árucikk kategória	56Z

**Leírás****Kivitel:**

Lamellás vlies tárcsa üvegszálalás tányéron **legyezőszerűen elrendezett csiszoló vlies-zel.**

**Felhasználás:**

- **Felületek lezáró megmunkáláshoz.**
- **Futtatási színek eltávolításához, tisztításhoz és hegesztési varratok megtisztításához.**
- **Nagy felületek finom csiszolásához és finiselő megmunkálásához.**

Ajánlott fordulatszám 4600 – 5300 min<sup>-1</sup>.

**Műszaki leírás**

Furat Ø	22,23 mm
Festék	piros
Alak leírása	ferde
Szemcseméret	180
Finomsági fok	közepes
Tárcsa Ø	125 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Maximális fordulatszám	12200 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		