



Turbómaró STEEL fogazás – durva, HM, Típus: C0616



Rendelési adatok

Rendelés száma	547100 C0616
GTIN	4007220937129
Árucikk kategória	55F

Leírás

Kivitel:

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el. Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Acél és acélöntvény megmunkálásához optimalizálva.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Legömbölyített henger

Fej Ø: 6 mm

Fejhossz L₁: 16 mm

Teljes hossz: 55 mm

Szár Ø: 6 mm

Műszaki leírás

Fej Ø	6 mm
Alak	C0616
Teljes hossz	55 mm
Fogazás rövid jelölése	STEEL
Fejhossz L ₁	16 mm
Alak leírása	Legömbölyített henger
Fogazás finomsági foka	durva
Szár Ø	6 mm

Szerszámanyag

HM

Termék fajtája

Turbómaró