



Legyezős csiszolótárcsa INOX-hoz, POLIFAN-CURVE (CER), Tárcsa Øxszélesség: 115X16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	566325 115X16
GTIN	4007220827451
Árucikk kategória	55P

Leírás

Kivitel:

Sarokvarratok igényes megmunkálásához való legyezős csiszolótárcsák. A **radiális felépítés a speciális lamella elrendezéssel** lehetővé teszi a csiszolóanyag rádiuszának optimális kihasználását. Nagy leválasztási teljesítmény, hosszú élettartam és jó alaktartás.

SGP CURVE STEELOX (CER) 60-as szemcsével a finom felületek és hűvös csiszolás érdekében rossz hővezető képességű anyagokon.

Felhasználás:

Sarokvarrat geometriák pontos kicsiszolásához, leélezéshez, sorjázáshoz. Széles kivitel (L) > 8 mm sarokvarratokhoz.

Műszaki leírás

Tárcsaszélesség	16 mm
Szélesség a rádiusznál	14 mm
Furat Ø	22,23 mm
Alak leírása	radiális

Szemcsézet	60
Sarokvarrat rádiusz	> 8 mm
Tárcsa Ø	115 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		