

**Garant****Legyezős csiszolótárcsa Vlies, Ø 125 mm, Szemcseméret: 280****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 566340 280    |
| GTIN              | 4045197488909 |
| Árucikk kategória | 56Z           |

**Leírás****Kivitel:**

Lamellás vlies tárcsa üvegszálal tányéron **legyezőszerűen elrendezett csiszoló vlies-zel.**

**Felhasználás:**

- **Felületek lezáró megmunkáláshoz.**
- **Futtatási színek eltávolításához, tisztításhoz és hegesztési varratok megtisztításához.**
- **Nagy felületek finom csiszolásához és finiselő megmunkálásához.**

Ajánlott fordulatszám 4600 – 5300 min<sup>-1</sup>.

**Műszaki leírás**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Furat Ø                       | 22,23 mm |
| Finomsági fok                 | finom    |
| Alak leírása                  | ferde    |
| Festék                        | kék      |
| Szemcseméret                  | 280      |
| Tárcsa Ø                      | 125 mm   |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A        |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Vas-, kén- és klórtartalom  | < 0,1 %                 |
| Terméknév attribútum        | Ø 125 mm                |
| Anyaghoz optimalizálva      | INOX                    |
| Maximális kerületi sebesség | 80 m/s                  |
| Maximális fordulatszám      | 12200 min <sup>-1</sup> |
| Termék fajtája              | Legyezős csiszolótárcsa |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | alkalmas     |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas     |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas     |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas     |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas     |                |         |
| Acél < 67 HRC                 | alkalmas     |                |         |
| INOX                          | alkalmas     |                |         |
| Ti                            | alkalmas     |                |         |
| GG(G)                         | alkalmas     |                |         |
| Műanyag, GFK                  | alkalmas     |                |         |
| Lakk                          | alkalmas     |                |         |
| Uni                           | alkalmas     |                |         |
| Száraz                        | alkalmas     |                |         |