



Turbómaró INOX fogazás – durva, HM, Típus: A1225



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 547200 A1225 |
| GTIN | 4007220900505 |
| Árucikk kategória | 55F |

Leírás

Kivitel:

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett**. Kitűnő forgácsképződés és felület, csekély hőhatás az anyagra (nincsenek futtatási színek). Szár Ø 6mm.

Felhasználás:

Ausztenites, rozsdamentes és saválló acélok, lágy titánötvözetek, ill. színes- és könnyűfémek megmunkálásához optimalizálva.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|-----------|
| Alak leírása | Henger |
| Fogazás rövid jelölése | INOX |
| Alak | A1225 |
| Fogazás finomsági foka | durva |
| Fej Ø | 12 mm |
| Teljes hossz | 65 mm |
| Szár Ø | 6 mm |
| Fejhossz | 25 mm |
| Szerszámanyag | HM |
| Termék fajtája | Turbómaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|--------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | feltételesen alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| CuZn | feltételesen alkalmas | | |