



## Legyezős csiszolótárcsa INOX-hoz, POLIFAN-CURVE (CER), Tárcsa Øxszélesség: 125X14mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	566325 125X14
GTIN	4007220790168
Árucikk kategória	55P

### Leírás

#### Kivitel:

Sarokvarratok igényes megmunkálásához való legyezős csiszolótárcsák. A **radiális felépítés a speciális lamella elrendezéssel** lehetővé teszi a csiszolóanyag rádiuszának optimális kihasználását. Nagy leválasztási teljesítmény, hosszú élettartam és jó alaktartás.

**SGP CURVE STEELOX (CER)** 60-as szemcsével a finom felületek és hűvös csiszolás érdekében rossz hővezető képességű anyagokon.

#### Felhasználás:

**Sarokvarrat geometriák pontos kicsiszolásához**, leélezéshez, sorjázáshoz. Közepesen széles kivitel (L) > 5 mm sarokvarratokhoz.

### Műszaki leírás

Tárcsaszélesség	14 mm
Sarokvarrat rádiusz	> 5 mm
Alak leírása	radiális
Szélesség a rádiusznál	11 mm

Szemcsézet	60
Furat Ø	22,23 mm
Tárcsa Ø	125 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		