

Garant**Csapos köszörűkő készlet finom, AR, Csapos köszörűkövek száma: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	550100 10
GTIN	4045197239082
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

A GARANT csapos köszörűkövek (OSA által tanúsítva és bevizsgálva az EN 12 413 szerint) keménységi fok, kötés, szemcsefajta és szemcseméret szempontjából speciálisan a felhasználási esetekhez és a lehető legszélesebb alkalmazási spektrumhoz illeszkednek. A pontos körfutás rezgésmentes munkát biztosít, ezzel embert, gépet és szerszámot kímél. A GARANT csapos köszörűköveket univerzálisan **élekhez és a felületcsiszoláshoz** méretezték és maximális leválasztási teljesítmény, egyúttal hosszú élettartam és egyenletes munkadarab felületminőség jellemzi őket.

Szár Ø 3 mm × 30 mm. Ajánlott kerületi sebesség 30–50 m/s.

Kerámia kötésű csapos köszörűkövek, **nemeskorund, rózsaszín (AR)**. Középkemény kivitel. Válogatottcsaposköszörűköveket tartalmazó készlet a leggyakoribb alakokban és méretekben.

Felhasználás:

Ötvöztelen és enyhén ötvözött acélok és **acélöntvény** univerzális megmunkálásához.

Ajánlott forgácsoló sebesség 30 – 50 m/s.

Tartalom:

1 – 1 csapos köszörűkő ZY0205 / ZY0306 / ZY0510 / ZY1303 / ZY1604 / KU06 / KU10 / SP0306 / D18 0708 / B53 0816.

Műszaki leírás

Csapos köszörűkövek száma	10
Finomsági fok	finom
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	AR
Szár Ø	3 mm
Szárhossz	30 mm
Termék fajtája	Csapos köszörűkő