



Turbómaró STEEL fogazás – durva, HM, Típus: C1020



Rendelési adatok

Rendelés száma	547100 C1020
GTIN	4007220937174
Árucikk kategória	55F

Leírás

Kivitel:

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el. Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Acél és acélöntvény megmunkálásához optimalizálva.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Legömbölyített henger

Fej Ø: 10 mm

Fejhossz: 20 mm

Teljes hossz: 60 mm

Szár Ø: 6 mm

Műszaki leírás

Alak	C1020
Fej Ø	10 mm
Teljes hossz	60 mm
Alak leírása	Legömbölyített henger
Fogazás rövid jelölése	STEEL
Fogazás finomsági foka	durva
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	20 mm

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		