

Garant**Csapos köszörűkő készlet durva, AR, Csapos köszörűkövek száma: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	550200 10
GTIN	4045197239099
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

A GARANT csapos köszörűkövek (OSA által tanúsítva és bevizsgálva az EN 12 413 szerint) keménységi fok, kötés, szemcsefajta és szemcseméret szempontjából speciálisan a felhasználási esetekhez és a lehető legszélesebb alkalmazási spektrumhoz illeszkednek. A pontos körfutás rezgésmentes munkát biztosít, ezzel embert, gépet és szerszámot kímél. A GARANT csapos köszörűköveket univerzálisan **élekhez és a felületcsiszoláshoz** méretezték és maximális leválasztási teljesítmény, egyúttal hosszú élettartam és egyenletes munkadarab felületminőség jellemzi őket.

Szár Ø 6 mm × 40 mm.

Kerámia kötésű csapos köszörűkövek, **nemeskorund, rózsaszín (AR)**. Középkemény kivitel. Válogatott csapos köszörűkövet tartalmazó készlet a leggyakoribb alakokban és méretekből.

Felhasználás:

Ötvöztelen és enyhén ötvözött acélok és **acélöntvény** univerzális megmunkálásához.

Ajánlott forgácsoló sebesség 30 – 50 m/s.

Tartalom:

1 – 1 csapos köszörűkő ZY1020 / ZY1325 / ZY1632 / ZY2006 / ZY2025 / SP1320 / SP2032 / KE2032 / KU16 / KU20.

Műszaki leírás

Csapos köszörűkövek száma	10
Finomsági fok	durva
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	AR
Szár Ø	6 mm
Szárhossz	40 mm
Termék fajtája	Csapos köszörűkő