



Turbómaró INOX fogazás – durva, HM, Típus: F0618



Rendelési adatok

Rendelés száma	547200 F0618
GTIN	4007220900550
Árucikk kategória	55F

Leírás

Kivitel:

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett.** Kitűnő forgácsképződés és felület, csekély hőhatás az anyagra (nincsenek futtatási színek). Szár Ø 6mm.

Felhasználás:

Ausztenites, rozsdamentes és saválló acélok, lágy titánötvözetek, ill. színes- és könnyűfémek megmunkálásához optimalizálva.

Műszaki leírás

Fogazás rövid jelölése	INOX
Teljes hossz	55 mm
Alak	F0618
Fej Ø	6 mm
Alak leírása	Gömbölyű végű ívelt
Fogazás finomsági foka	durva
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	18 mm
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		