

**Fiber tárcsa, normál korund (A), Ø 115 mm, Szemcsézet: 36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566410 36
GTIN	4045197681003
Árucikk kategória	52M

Leírás**Kivitel:**

Szakadásálló, de nagyon hajlékony **vulkánfiber**. 22,23 mm-es furat és keresztthornyak.

HOLEX univerzális fiber tárcsa minden fém csiszolásához. Szemcsefajta: **Normál korund (A)**.

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel az 566650 / 566670 sz. tartótányérral. Nagy **rugalmasságú sima vagy íves felületek csiszolásához**.

Maximális kerületi sebesség: 80 m/s

Műszaki leírás

Szemcsézet	36
Tárcsa Ø	115 mm
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Csiszolóeszköz alapja	Vulkánfiber
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm

Befogó	Roloc™ gyorscsere rendszer
Furat Ø	22,23 mm
Gyorscsere rendszerhez	Roloc™
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Maximális fordulatszám	13300 min ⁻¹
Termék fajtája	Fiber tárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Tartótányérmény/bordázott Külső Ø 115 mm	566672 115
ISO tartótányérrugalmas/sima Külső Ø 108 mm	566650 108
ISO tartótányérmérszépkesmény/bordázott Külső Ø 108 mm	566670 108