

## Finommenet Dugós idomszer 6H, M × emelkedés: 24X1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	486100 24X1
GTIN	2050001675453
Árucikk kategória	48B

### Leírás

#### Kivitel:

A leköszörült első csavarmenet (1 mm emelkedéstől) eltávolítja a szennyeződések a munkadarabból és megakadályozza az első csavarmenet idő előtti kitörését.

Kivitel **DIN 2279 – 2299** szerint.

**Megy- és nem-megy oldal egy száron. (DIN 2240, 1. rész R alak).** Nem megy-oldal pirossal jelölve.

#### Felhasználás:

Metrikus ISO-finommenetekhez, jobbos DIN 13.

#### Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Figyelem:

Menetidomszerek finommenethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC-, UNF- és NPT menethez; balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

### Műszaki leírás

Tűrési osztály	6H
Menetemelkedés	1 mm
Menet	M24
Szabvány	DIN 13
Menetfajta	MF
Tűrésmező	H
Minőség	6
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer

Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Kalibrálás	L10
Termék fajtája	Dugós menetidomszer

## Szolgáltatások

DAkS kalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 90 mm	028590 90
KalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 60 mm	028550 60