

Finommenet Dugós idomszer 6H, M × emelkedés: 25X1,5



Rendelési adatok

Rendelés száma	486100 25X1,5
GTIN	2050001675484
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

A leköszörült első csavarmenet (1 mm emelkedéstől) eltávolítja a szennyeződések a munkadarabból és megakadályozza az első csavarmenet idő előtti kitörését.

Kivitel **DIN 2279 – 2299** szerint.

Megy- és nem-megy oldal egy száron. (DIN 2240, 1. rész R alak). Nem megy-oldal pirossal jelölve.

Felhasználás:

Metrikus ISO-finommenetekhez, jobbos DIN 13.

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Figyelem:

Menetidomszerek finommenethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC-, UNF- és NPT menethez; balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Menet	M25
Tűrési osztály	6H
Menetemelkedés	1,5 mm
Menetfajta	MF
Szabvány	DIN 13
Minőség	6
Tűrésmező	H
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer

Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Kalibrálás	L10
Termék fajtája	Dugós menetidomszer

Szolgáltatások

KalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 60 mm	028550 60
DAkKS kalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 90 mm	028590 90