


HOLEX**Lamellás csiszoló (A), 120-as szemcse, Fej Ø×fej szélesség: 60X50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554300 60X50
GTIN	4045197525857
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

Legyezőszerű lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül.

Csiszolólamellák **normál korund** szemcsével (A) szórva.

Felhasználás:

Elsősorban nagyobb rádiuszok finomcsiszolási és polírozási munkálataihoz a szerszám- és formagyártásban, a tartály- és készülékgyártásban. A csiszolólamellák a munkadarab körvonalához igazodnak.

Műszaki leírás

Fejszélesség	50 mm
Maximális fordulatszám	8500 min ⁻¹
Szemcsézet	120
Ajánlott fordulatszám	8000 min ⁻¹
Szár Ø	6 mm
Fej Ø	60 mm
Csiszolóanyag	Korund csiszolószemcse (A).

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	120-as szemcse
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		