

## Menet Nem megy-oldali gyűrűs idomszer 6g, Menet: M42



### Rendelési adatok

Rendelés száma	486050 M42
GTIN	2050001039934
Árucikk kategória	48B

### Leírás

**Kivitel:**

A leköszörült első menet eltávolítja a durva szennyeződést a munkadarabból és megakadályozza az első menet idő előtti kitörését. Kivitel DIN 2279 – 2299 szerint.

**Felhasználás:**

Metrikus ISO-menetekhez, jobbos DIN 13.

**Szabvány:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Figyelem:**

Menetidomszerek menethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC-, UNF-, NPT menethez és balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

### Műszaki leírás

Tűrési osztály	6g
Menet	M42
Menetemelkedés	4,5 mm
Kalibrálás	L12

Tűrésmező	g
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Menetfajta	M
Szabvány	DIN 13
Minőség	6
Termék fajtája	Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer

### Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm	028640 100
Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer maximális Ø 60 mm	028600 60