

Finommenet Megy-oldali gyűrűs idomszer 6g, M × emelkedés: 10X1



Rendelési adatok

Rendelés száma	486110 10X1
GTIN	2050001037480
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

A leköszörült első csavarmenet (1 mm emelkedéstől) eltávolítja a szennyeződések a munkadarabból és megakadályozza az első csavarmenet idő előtti kitörését.

Kivitel **DIN 2279 – 2299** szerint.

Felhasználás:

Metrikus ISO-finommenetekhez, jobbos DIN 13.

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Figyelem:

Menetidomszerek finommenethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC-, UNF- és NPT menethez; balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1 mm
Menet	M10
Tűrés osztály	6g
Kalibrálás	L12

Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Tűrésmező	g
Szabvány	DIN 13
Menetfajta	MF
Minőség	6
Termék fajtája	Megy-oldali gyűrűs menetidomszer

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm	028640 100
Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer maximális Ø 20 mm	028600 20