

## Megy-oldali gyűrűs menetidomszer készlet, Készlet tartalma: M3-M12



### Rendelési adatok

Rendelés száma	486060 M3-M12
GTIN	4045197295682
Árucikk kategória	48B

### Leírás

**Kivitel:**

Metrikus ISO metetekhez DIN 2279–2299 szerint. A külső  $\varnothing$  jó fogású recézéssel.

**Szabvány:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

**Tartalma:**

1-1 megy-oldali gyűrűs menetidomszer 486010 sz. M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

**Tartalom:**

Stabil fadoboz védő habszivacs betéttel.

**Figyelem:**

Menetidomszerek metrikus menethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC-, UNF- és NPT menethez, valamint balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

### Műszaki leírás

Készlet tartalma	M3-M12
Szabvány	DIN 13
Menetfajta	M
Csomagolás	Stabil doboz

Kalibrálás	S14
Termék fajtája	Megy-oldali gyűrűs menetidomszer

## Szolgáltatások

DAkkS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer készlet Készlet tartalma M3-M12	020750 M3-M12
Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer készlet Készlet tartalma M3-M12	020740 M3-M12

## Tartozék

MenetMegy-oldali gyűrűs idomszer 6g Menet M6	486010 M6
MenetMegy-oldali gyűrűs idomszer 6g Menet M5	486010 M5
MenetMegy-oldali gyűrűs idomszer 6g Menet M8	486010 M8
MenetMegy-oldali gyűrűs idomszer 6g Menet M10	486010 M10
MenetMegy-oldali gyűrűs idomszer 6g Menet M3	486010 M3
MenetMegy-oldali gyűrűs idomszer 6g Menet M4	486010 M4
MenetMegy-oldali gyűrűs idomszer 6g Menet M12	486010 M12