

Finommenet Dugós idomszer 6H, M × emelkedés: 12X1,5



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 486100 12X1,5 |
| GTIN | 2050001675347 |
| Árucikk kategória | 48B |

Leírás

Kivitel:

A leköszörült első csavarmenet (1 mm emelkedéstől) eltávolítja a szennyeződések a munkadarabból és megakadályozza az első csavarmenet idő előtti kitörését.

Kivitel **DIN 2279 – 2299** szerint.

Megy- és nem-megy oldal egy száron. (DIN 2240, 1. rész R alak). Nem megy-oldal pirossal jelölve.

Felhasználás:

Metrikus ISO-finommenetekhez, jobbos DIN 13.

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Figyelem:

Menetidomszerek finommenethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC-, UNF- és NPT menethez; balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Menet | M12 |
| Tűrési osztály | 6H |
| Menetemelkedés | 1,5 mm |
| Szabvány | DIN 13 |
| Menetfajta | MF |
| Tűrésmező | H |
| Minőség | 6 |
| Idomszert fajtája | Nem megy-oldali idomszer |

| | |
|-------------------|----------------------|
| Idomszert fajtája | Megy oldali idomszer |
| Kalibrálás | L10 |
| Termék fajtája | Dugós menetidomszer |

Szolgáltatások

| | |
|---|-----------|
| KalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 20 mm | 028550 20 |
| DAkKS kalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 90 mm | 028590 90 |