

**HOLEX****Lamellás csiszoló Vlies / vászon, közepes, Fej Ø×fej szélesség: 50X20mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 554920 50X20  |
| GTIN              | 4045197241122 |
| Árucikk kategória | 52E           |

**Leírás****Kivitel:**

Legyezőszerű lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül. Csiszolóvászonnal kombinálva a vlies **hatékonyabban csiszol**. Szár Ø 6 mm.

**Felhasználás:**

Szennyeződés- és oxidréteg eltávolításához fémekről, valamint Cr-Ni és más nemesacélok, illetve könnyű- és színesfémek mattirozásához.

**Műszaki leírás**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Ajánlott fordulatszám         | 6000 min <sup>-1</sup>  |
| Maximális fordulatszám        | 11000 min <sup>-1</sup> |
| Fejszélesség                  | 20 mm                   |
| Szár Ø                        | 6 mm                    |
| Fej Ø                         | 50 mm                   |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A                       |
| Szemcseméret                  | 180 / 150               |
| Finomsági fok                 | közepes                 |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Terméknév attribútum | közepes           |
| Termék fajtája       | Lamellás csiszoló |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | alkalmas              |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | feltételesen alkalmas |                |         |
| Acél < 67 HRC                 | feltételesen alkalmas |                |         |
| INOX                          | alkalmas              |                |         |
| Ti                            | feltételesen alkalmas |                |         |
| GG(G)                         | alkalmas              |                |         |
| CuZn                          | alkalmas              |                |         |
| Műanyag, GFK                  | alkalmas              |                |         |
| Fa                            | alkalmas              |                |         |
| Lakk                          | feltételesen alkalmas |                |         |
| Szárász                       | alkalmas              |                |         |