


**HOLEX****Lamellás csiszoló (SiC), 80-as szemcse, Fej Ø×fej szélesség: 30X10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554660 30X10
GTIN	4045197240989
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

Legyezőszerű lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül.  
Csiszolólamellák **szilícium-karbid szemcsével (SiC)** szórva. Szár Ø 6 mm.

**Felhasználás:**

Elsősorban nagyobb rádiuszok finomcsiszolási és polírozási munkálataihoz a szerszám- és formagyártásban, a tartály- és készülékgyártásban. A csiszolólamellák a munkadarab körvonalához igazodnak.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	80
Fejszélesség	10 mm
Maximális fordulatszám	25400 min <sup>-1</sup>
Ajánlott fordulatszám	16000 min <sup>-1</sup>
Szár Ø	6 mm
Fej Ø	30 mm
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid (SiC)

Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Terméknév attribútum	80-as szemcse
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		