

**Garant****Lamellás csiszoló Vlies (ZA), közepes, Fej Ø×fej szélesség: 80X50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554906 80X50
GTIN	4045197676092
Árucikk kategória	51E

**Leírás****Kivitel:**

Vlies lamellák legyezőszerű elrendezésben a csiszolóhenger tengelye körül. Szár Ø 6 mm. Különösen ellenállóképes és finom szerkezetű vlies cirkon korunddal (ZA). **Ideális nemesacél megmunkálásához.**

**Felhasználás:**

Szennyeződés- és oxidréteg eltávolításához fémekről, valamint Cr-Ni és más nemesacélok, illetve könnyű- és színesfémek mattírozásához.

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	7000 min <sup>-1</sup>
Ajánlott fordulatszám	4000 min <sup>-1</sup>
Fejszélesség	50 mm
Szár Ø	6 mm
Fej Ø	80 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA

Szemcseméret	180
Finomsági fok	közepes
Terméknév attribútum	közepes
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		