

**Fiber tárcsa XF 850 (CER), Ø 115 mm, Szemcsézet: 40****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 566456 40 |
| GTIN | 4018875668740 |
| Árucikk kategória | 56V |

Leírás**Kivitel:**

Szakadásmentes, de nagyon hajlékony **vulkánfiber**. 22,23 mm-es furat és keresztornyok. **Univerzális fiber tárcsa VSM XF 850 nagy és agresszív csiszolási teljesítménnyel**, hosszú élettartam mellett. Hűvös csiszolás. Nagyon alkalmas minden ötvözött acélhoz és alumínium ötvözethez. Szemcsefajta: **Kerámia ZA kevert szemcsézet, nagy csiszolóteljesítményű bevonattal (TOP SIZE)**.

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon maximum 80 m/s kerületi sebességgel az 566650 / 6670 sz. tartótányérokkal. **Sík vagy íves felületek nagy rugalmasságú csiszolásához.**

Műszaki leírás

| | |
|------------|--------|
| Szemcsézet | 40 |
| Tárcsa Ø | 115 mm |
| Sorozat | XF850 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Csiszolóanyag | Kerámia ZA kevert szemcsézet, nagy csiszolóteljesítményű bevonattal (TOP SIZE) |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia |
| Csiszolóeszköz alapja | Fiber tárcsa |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Terméknév attribútum | Ø 115 mm |
| Furat Ø | 22,23 mm |
| Anyaghoz optimalizálva | Alumínium |
| Anyaghoz optimalizálva | INOX |
| Maximális kerületi sebesség | 80 m/s |
| Maximális fordulatszám | 13300 min ⁻¹ |
| Termék fajtája | Fiber tárcsa |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Tartótányérkemény/bordázott Külső Ø 115 mm | 566672 115 |
| ISO tartótányérközepkemény/bordázott Külső Ø 108 mm | 566670 108 |
| ISO tartótányérrugalmas/sima Külső Ø 108 mm | 566650 108 |