


HOLEX**Lamellás csiszoló (SiC), 150-es szemcse, Fej Ø×fej szélesség: 60X30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554680 60X30
GTIN	4045197241023
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

Legyező alakú lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül.
Csiszolólamellák szilícium-karbid szemcsével (SiC) szórva. Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Elsősorban nagyobb rádiuszok finomcsiszolási és polírozási munkálataihoz a szerszám- és formagyártásban, a tartály- és készülégyártásban. A csiszolólamellák a munkadarab körvonalához igazodnak.

Műszaki leírás

Fejszélesség	30 mm
Szemcsézet	150
Ajánlott fordulatszám	8000 min ⁻¹
Maximális fordulatszám	12700 min ⁻¹
Szár Ø	6 mm
Fej Ø	60 mm
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid (SiC)

Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Terméknév attribútum	150-es szemcse
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		