



Kisméretű csapos köszörűkő finom, AD-AW, Típus: ZY0810



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 551510 ZY0810 |
| GTIN | 4027497210404 |
| Árucikk kategória | 56L |

Leírás

Kivitel:

A LUKAS csapos köszörűkövek (OSA által tanúsítva és bevizsgálva az EN 12 413 szerint) keménységi fok, kötés, szemcsefajta és szemcseméret szempontjából speciálisan a felhasználási esetekhez és a lehető legszélesebb alkalmazási spektrumhoz illeszkednek. A pontos körfutás rezgésmentes munkát biztosít, ezzel embert, gépet és szerszámot kímél. A LUKAS csapos köszörűköveket univerzálisan **élekhez és a felületcsiszoláshoz** méretezték és maximális leválasztási teljesítmény, egyúttal hosszú élettartam és egyenletes munkadarab felületminőség jellemzi őket.

Csapos köszörűkő **kevert szemcsékkel (AD-AW)** normál korundból, sötétpiros nemes korundból és fehér monokristályos korundból (LUKAS megnevezés NDW) 100-as (finom) szemcsével. Kerámia kötés. Szár Ø 3 mm. Szárhossz 50 mm.

Felhasználás:

A nagyon alaktartó csapos köszörűkövek különösen alkalmasak **(edzett) szerszám- és Cr-Ni acélok** finom- és élmegmunkáláshoz a szerszám- és formagyártás területén. Ajánlott forgácsoló sebesség 10–30 m/s.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Finomsági fok | finom |
| Szárhossz | 50 mm |
| Fej Ø | 8 mm |
| Szár Ø | 3 mm |
| Fejhossz | 10 mm |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |
| Terméknév attribútum | AD-AW |
| Termék fajtája | Csapos köszörűkő |