

**HOLEX****Fiber tárcsa, normál korund (A), Ø 180 mm, Szemcsézet: 24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566610 24
GTIN	4045197292032
Árucikk kategória	52M

**Leírás****Kivitel:**

Szakadásálló, de nagyon hajlékony **vulkánfiber**. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.

**HOLEX univerzális fiber tárcsa** minden fém csiszolásához. Szemcsefajta: **Normál korund (A)**.

**Felhasználás:**

Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel az 566650 / 566670 sz. tartótányérral. Nagy **rugalmasságú sima vagy íves felületek csiszolásához**.

Maximális kerületi sebesség: 80 m/s

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	24
Tárcsa Ø	180 mm
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Csiszolóeszköz alapja	Vulkánfiber
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 180 mm

Befogó	Roloc™ gyorscsere rendszer
Furat Ø	22,23 mm
Gyorscsere rendszerhez	Roloc™
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Maximális fordulatszám	8488 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Fiber tárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

ISO tartótányérrugalmas/sima Külső Ø 172 mm	566650 172
Tartótányérmérsék/bordázott Külső Ø 180 mm	566672 180
ISO tartótányérmérsék/bordázott Külső Ø 172 mm	566670 172