

**Fiber tárcsa ZF 714 cirkon korund (ZA), Ø 115 mm, Szemcsézet: 50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566430 50
GTIN	4018875381410
Árucikk kategória	56V

**Leírás****Kivitel:**

Szakadásmentes, de nagyon hajlékony **vulkánfíber**. 22,23 mm-es furat és keresztornyok.

**Fiber tárcsa VSM ZF 714 nagy csiszolási teljesítménnyel** jó élettartam mellett. Hűvös csiszolás. Kifejezetten ötvözött acélokhoz, színes- és könnyűfémekhez ill. szürkeöntvényhez. Szemcséfajta:

**Cirkon korund (ZA) nagy csiszolóteljesítményű bevonattal.**

**Felhasználás:**

Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel az 566650 / 6670 sz. tartótányérral. **Sík vagy íves felületek nagy rugalmasságú csiszolásához.**

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	50
Tárcsa Ø	115 mm
Sorozat	ZF714 fogazás
Csiszolóanyag	Cirkon korund (ZA).
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Csiszolóeszköz alapja	Fiber tárcsa
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Furat Ø	22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Maximális fordulatszám	13300 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Fiber tárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

ISO tartótányérrugalmas/sima Külső Ø 108 mm	566650 108
ISO tartótányérközepkemény/bordázott Külső Ø 108 mm	566670 108
Tartótányérkemény/bordázott Külső Ø 115 mm	566672 115