

**HOLEX****Lamellás csiszoló Vlies / vászon, közepes, Fej Ø×fej szélesség: 40X20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554920 40X20
GTIN	4045197241115
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

Legyezőszerű lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül. Csiszolóvászonnal kombinálva a vlies **hatékonyabban csiszol**. Szár Ø 6 mm.

**Felhasználás:**

Szennyeződés- és oxidréteg eltávolításához fémekről, valamint Cr-Ni és más nemesacélok, illetve könnyű- és színesfémek mattirozásához.

**Műszaki leírás**

Ajánlott fordulatszám	7500 min <sup>-1</sup>
Maximális fordulatszám	14000 min <sup>-1</sup>
Fejszélesség	20 mm
Szár Ø	6 mm
Fej Ø	40 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Szemcseméret	180 / 150
Finomsági fok	közepes

Terméknév attribútum	közepes
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		