

**Fiber tárcsa Cubitron™ II (CER) 987C, Ø 115 mm, Szemcsézet: 36****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 566481 36 |
| GTIN | 30051141276190 |
| Árucikk kategória | 53F |

Leírás**Kivitel:**

A 3M™ termékek precíziós kialakítású **nagy teljesítményű csiszolószemcséi** meghatározott, kerámia háromszögekből állnak, melyek optimálisan irányítva helyezkednek el a csiszoló alapon. **Jelentősen megnövelt anyagleválasztási teljesítmény** nagyon hosszú élettartam mellett egyenletes felületi finissel.

Rendkívül szakadásálló, de nagyon hajlékony **vulkánfiber**. 22,23 mm-es furat és keresztornyok. Cubitron™ II csúcsminőségű típus. Maximális leválasztási teljesítmény.

A további felhordott csiszoló segédanyag gondoskodik a hűvös csiszolásról és csökkenti az eltömődést kenődő anyagoknál.

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel, az 566690 / 566692 sz. csiszolótányérokkal. A jó csiszoló tulajdonságú szemcse **kellemes, ergonomikus munkavégzést** tesz lehetővé csekély nyomás kifejtése mellett. A nagy leválasztási teljesítménnyel a 3M™ fiber tárcsák egyidejűleg valódi alternatívát nyújtanak a nagyoló- és legyezős csiszolótárcsákhoz képest.

Nemesacél, alu, titán és nikkelt ötvözetek megmunkálásához.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Szemcsézet | 36 |
| Tárcsa Ø | 115 mm |
| Sorozat | Cubitron™II |
| Csiszolóanyag | Cubitron™ II |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia |
| Csiszolóeszköz alapja | Vulkánfíber |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Terméknév attribútum | Ø 115 mm |
| Furat Ø | 22,23 mm |
| Anyaghoz optimalizálva | Alumínium |
| Anyaghoz optimalizálva | INOX |
| Maximális kerületi sebesség | 80 m/s |
| Maximális fordulatszám | 13300 min ⁻¹ |
| Termék fajtája | Fíber tárcsa |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Fiber tárcsa tartótányérrugalmas/sima Külső Ø 115 mm | 566692 115 |
| Fiber tárcsa tartótányérkemény/bordázott Külső Ø 115 mm | 566690 115 |
| Tartótányérkemény/bordázott Külső Ø 115 mm | 566672 115 |