

Finommenet Megy-oldali gyűrűs idomszer 6g, M × emelkedés: 35X1,5



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 486110 35X1,5 |
| GTIN | 2050001041821 |
| Árucikk kategória | 48B |

Leírás

Kivitel:

A leköszörült első csavarmenet (1 mm emelkedéstől) eltávolítja a szennyeződéseket a munkadarabból és megakadályozza az első csavarmenet idő előtti kitörését.

Kivitel **DIN 2279 – 2299** szerint.

Felhasználás:

Metrikus ISO-finommenetekhez, jobbos DIN 13.

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Figyelem:

Menetidomszerek finommenethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC-, UNF- és NPT menethez; balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

| | |
|----------------|--------|
| Menetemelkedés | 1,5 mm |
| Tűrési osztály | 6g |
| Menet | M35 |
| Kalibrálás | L12 |

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Idomszert fajtája | Megy oldali idomszer |
| Tűrésmező | g |
| Szabvány | DIN 13 |
| Menetfajta | MF |
| Minőség | 6 |
| Termék fajtája | Megy-oldali gyűrűs menetidomszer |

Szolgáltatások

| | |
|--|------------|
| DAkkS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm | 028640 100 |
| Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer maximális Ø 60 mm | 028600 60 |