

**Garant****Csapos polírozó, 220-as szemcse (barna) finom, Fej Ø×fejhossz: 8X10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	551920 8X10
GTIN	4045197239969
Árucikk kategória	51E

**Leírás****Kivitel:**

Csapos polírozó **normál korunddal (A)** rugalmas beágyazással.

**A GARANT csapos polírozó kövekre** a hosszú élettartam és a finom, egyenletes felület gyors létrehozása jellemző. Kivitteltől függően egyenletes finomfényezés érhető el egészen a tükörfényezésig. A GARANT csapos polírozó kövek lehúzó szerszámokkal alakíthatóak.

**Felhasználás:**

**Acél, rozsdamentes- és saválló acél, nagy hőállóságú anyagok, könnyű- és színesfémek finom csiszolásához és polírozásához.** A csapos polírozók kenődő anyagoknál sem tömődnek el. Mattra polírozásához vagy, rozsdamentes tartályok stb. pikkelyezéséhez. **A csiszolószemcsék rugalmas beágyazása miatt nagyon finom fényezet érhető el.** Élekhez és érdes felületekhez nem alkalmas.

**Műszaki leírás**

Alak leírása	Henger
Szemcsézet	220
Ajánlott kerületi sebesség	10 - 15 m/s

Szár Ø	3 mm
Fej Ø	8 mm
Fejhossz	10 mm
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Festék	barna
Termék fajtája	Polírozó csap

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Száraz	alkalmas		