

Csőmenet Dugós idomszer, Menet: G3/8coll



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 486140 G3/8 |
| GTIN | 2050001035851 |
| Árucikk kategória | 48B |

Leírás

Kivitel:

DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tőrési osztályú menetidomszerek.
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.

Szabvány:

DIN EN ISO 228

Figyelem:

Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Menet | G3/8 |
| Menet Ø | 16,66 mm |
| Menet / coll | 19 |
| Tőrési osztály | A |
| Szabvány | DIN 228 |
| Menetfajta | G |
| Tűrésmező | A |
| Idomszert fajtája | Nem megy-oldali idomszer |
| Idomszert fajtája | Megy oldali idomszer |
| Kalibrálás | L10 |
| Termék fajtája | Dugós menetidomszer |

Szolgáltatások

| | |
|--|-----------|
| DAkS kalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 90 mm | 028590 90 |
| KalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 20 mm | 028550 20 |