

## Csőmenet Dugós idomszer, Menet: G1/2coll



### Rendelési adatok

Rendelés száma	486140 G1/2
GTIN	2050001035868
Árucikk kategória	48B

### Leírás

**Kivitel:**

DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tűrési osztályú menetidomszerek.  
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.

**Szabvány:**

**DIN EN ISO 228**

**Figyelem:**

Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.

### Műszaki leírás

Menet / coll	14
Tűrési osztály	A
Menet	G1/2
Menet Ø	20,96 mm
Menetfajta	G
Szabvány	DIN 228
Tűrésmező	A
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Kalibrálás	L10
Termék fajtája	Dugós menetidomszer

## Szolgáltatások

KalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 60 mm	028550 60
DAkKS kalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 90 mm	028590 90