

**HOLEX****Lamellás csiszoló Vlies, hullámos, közepes, Fej Ø×fej szélesség: 80X50mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	554976 80X50
GTIN	4045197678850
Árucikk kategória	52E

## Leírás

**Kivitel:**

Színusz alakban hajtott csiszolóvlies vágott él nélkül. Szár Ø 6 mm.

**Felhasználás:**

**Átmenetes mattírozáshoz és polírozáshoz.**

## Műszaki leírás

Fejszélesség	50 mm
Ajánlott fordulatszám	4000 min <sup>-1</sup>
Maximális fordulatszám	7000 min <sup>-1</sup>
Szár Ø	6 mm
Fej Ø	80 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Szemcseméret	180
Finomsági fok	közepes
Terméknév attribútum	közepes

Termék fajtája

Lamellás csiszoló

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		