

Csőmenet Megy-oldali gyűrűs idomszer, Menet: G1.1/2coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	486150 G1.1/2
GTIN	2050001035967
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tőrési osztályú menetidomszerek.

Szabvány:

DIN EN ISO 228

Figyelem:

Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Menet	G1.1/2
Tőrési osztály	A
Menet Ø	47,8 mm
Menet / coll	11
Kalibrálás	L12
Tűrésmező	A
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer

Szabvány	DIN 228
Menetfajta	G
Termék fajtája	Megy-oldali gyűrűs menetidomszer

Szolgáltatások

KalibrálásGyűrűs menetidomszer maximális Ø 60 mm	028600 60
DAkKS kalibrálásGyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm	028640 100