

## Finommenet Nem megy-oldali gyűrűs idomszer 6g, M × emelkedés: 8X1



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 486210 8X1    |
| GTIN              | 2050001036032 |
| Árucikk kategória | 48B           |

### Leírás

#### Kivitel:

A leköszörült első csavarmenet (1 mm emelkedéstől) eltávolítja a szennyeződések a munkadarabból és megakadályozza az első csavarmenet idő előtti kitörését.

Kivitel **DIN 2279 – 2299** szerint.

#### Felhasználás:

Metrikus ISO-finommenetekhez, jobbos DIN 13.

#### Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Figyelem:

Menetidomszerek finommenethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC-, UNF- és NPT menethez; balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

### Műszaki leírás

|                |      |
|----------------|------|
| Menet          | M8   |
| Menetemelkedés | 1 mm |
| Tűrés osztály  | 6g   |
| Kalibrálás     | L12  |

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Túrésmező         | g                                    |
| Idomszert fajtája | Nem megy-oldali idomszer             |
| Menetfajta        | MF                                   |
| Szabvány          | DIN 13                               |
| Minőség           | 6                                    |
| Termék fajtája    | Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer |

### Szolgáltatások

|  |            |
|--|------------|
| Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer maximális Ø 20 mm        | 028600 20  |
| DAkkS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm | 028640 100 |