

**Garant****Pikkelyező, Fej Ø: 40mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	552000 40
GTIN	4045197239990
Árucikk kategória	51E

## Leírás

**Kivitel:**

**Szilícium-karbid (SiC)** 46-os szemcsével **lágyan-rugalmasan műanyagba (PU) ágyazva** és 6 mm acél száras tartótányérra ragasztva.

**Felhasználás:**

Acél, INOX, könnyű- és színesfém pikkelyezéséhez és dekorációs csiszolásához.

## Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	7500 min <sup>-1</sup>
Szárhossz	40 mm
Szár Ø	6 mm
Fej Ø	40 mm
Fejhossz	30 mm
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC

Termék fajtája

Polírozó csap

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		