

## Csőmenet Megy-oldali gyűrűs idomszer, Menet: G2coll



### Rendelési adatok

Rendelés száma	486150 G2
GTIN	2050001046000
Árucikk kategória	48B

### Leírás

**Kivitel:**

DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tűrési osztályú menetidomszerek.

**Szabvány:**

**DIN EN ISO 228**

**Figyelem:**

Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.

### Műszaki leírás

Menet Ø	59,61 mm
Tűrési osztály	A
Menet / coll	11
Menet	G2
Kalibrálás	L12
Tűrésmező	A
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer

Szabvány	DIN 228
Menetfajta	G
Termék fajtája	Megy-oldali gyűrűs menetidomszer

### Szolgáltatások

KalibrálásGyűrűs menetidomszer maximális Ø 60 mm	028600 60
DAkKS kalibrálásGyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm	028640 100