

Garant**Pikkelyező, Fej Ø: 50mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	552000 50
GTIN	4045197240002
Árucikk kategória	51E

Leírás

Kivitel:

Szilícium-karbid (SiC) 46-os szemcsével **lágyan-rugalmasan műanyagba (PU) ágyazva** és 6 mm acél száras tartótányérra ragasztva.

Felhasználás:

Acél, INOX, könnyű- és színesfém pikkelyezéséhez és dekorációs csiszolásához.

Műszaki leírás

Szárhossz	40 mm
Maximális fordulatszám	6000 min ⁻¹
Szár Ø	6 mm
Fej Ø	50 mm
Fejhossz	30 mm
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC

Termék fajtája

Polírozó csap

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		