

Finommenet Nem megy-oldali gyűrűs idomszer 6g, M × emelkedés: 10X1



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 486210 10X1 |
| GTIN | 2050001036049 |
| Árucikk kategória | 48B |

Leírás

Kivitel:

A leköszörült első csavarmenet (1 mm emelkedéstől) eltávolítja a szennyeződések a munkadarabból és megakadályozza az első csavarmenet idő előtti kitörését.

Kivitel **DIN 2279 – 2299** szerint.

Felhasználás:

Metrikus ISO-finommenetekhez, jobbos DIN 13.

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Figyelem:

Menetidomszerek finommenethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC-, UNF- és NPT menethez; balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

| | |
|----------------|------|
| Menet | M10 |
| Menetemelkedés | 1 mm |
| Tűrés osztály | 6g |
| Kalibrálás | L12 |

| | |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Tűrésmező | g |
| Idomszert fajtája | Nem megy-oldali idomszer |
| Szabvány | DIN 13 |
| Menetfajta | MF |
| Minőség | 6 |
| Termék fajtája | Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer |

Szolgáltatások

| | |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer maximális Ø 20 mm | 028600 20 |
| DAkKS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm | 028640 100 |