

Csőmenet Megy-oldali dugós idomszer, Menet: G1.1/4coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	486160 G1.1/4
GTIN	2050001035974
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tőrési osztályú menetidomszerek.

Szabvány:

DIN EN ISO 228

Figyelem:

Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Menet Ø	41,91 mm
Menet / coll	11
Tőrési osztály	A
Menet	G1.1/2
Tűrésmező	A
Szabvány	DIN 228
Menetfajta	G
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Kalibrálás	L11
Termék fajtája	Megy-oldali dugós menetidomszer

Szolgáltatások

KalibrálásMegy-oldali vagy nem megy-oldali dugós mentidomszer maximális Ø 60 mm	028500 60
DAkKS kalibrálásMegy- vagy nem megy-oldali dugós mentidomszer Maximális Ø 90 mm	028540 90