

## Finommenet Nem megy-oldali dugós idomszer 6H, M × emelkedés: 42X1,5



### Rendelési adatok

Rendelés száma	486130 42X1,5
GTIN	2050001675798
Árucikk kategória	48B

### Leírás

#### Kivitel:

A leköszörült első csavarmenet (1 mm emelkedéstől) eltávolítja a szennyeződések a munkadarabból és megakadályozza az első csavarmenet idő előtti kitörését.

Kivitel **DIN 2279 – 2299** szerint.

**Megy- és nem-megy oldali dugós idomszer külön szárral (DIN 2240, 2. rész GE alak).**

#### Felhasználás:

Metrikus ISO-finommenetekhez, jobbos DIN 13.

#### Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Figyelem:

Menetidomszerek finommenethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC, UNF- és NPT-menethez; balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

### Műszaki leírás

Tűrés osztály	6H
Menetemelkedés	1,5 mm
Menet	M42
Szabvány	DIN 13
Menetfajta	MF
Minőség	6
Tűrésmező	H

Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Kalibrálás	L11
Termék fajtája	Nem megy-oldali dugós menetidomszer

### Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMegy- vagy nem megy-oldali dugós mentidomszer Maximális Ø 90 mm	028540 90
KalibrálásMegy-oldali vagy nem megy-oldali dugós mentidomszer maximális Ø 60 mm	028500 60