

## Csőmenet Megy-oldali gyűrűs idomszer, Menet: G1/4coll



### Rendelési adatok

Rendelés száma	486150 G1/4
GTIN	2050001035905
Árucikk kategória	48B

### Leírás

**Kivitel:**

DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tűrési osztályú menetidomszerek.

**Szabvány:**

**DIN EN ISO 228**

**Figyelem:**

Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.

### Műszaki leírás

Menet / coll	19
Menet Ø	13,16 mm
Tűrési osztály	A
Menet	G1/4
Kalibrálás	L12
Tűrésmező	A
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer

Menetfajta	G
Szabvány	DIN 228
Termék fajtája	Megy-oldali gyűrűs menetidomszer

### Szolgáltatások

Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer maximális Ø 20 mm	028600 20
DAkKS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm	028640 100