

Finommenet Nem megy-oldali dugós idomszer 6H, M × emelkedés: 55X2



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 486130 55X2 |
| GTIN | 2050001675903 |
| Árucikk kategória | 48B |

Leírás

Kivitel:

A leköszörült első csavarmenet (1 mm emelkedéstől) eltávolítja a szennyeződések a munkadarabból és megakadályozza az első csavarmenet idő előtti kitörését.

Kivitel **DIN 2279 – 2299** szerint.

Megy- és nem-megy oldali dugós idomszer külön szárral (DIN 2240, 2. rész GE alak).

Felhasználás:

Metrikus ISO-finommenetekhez, jobbos DIN 13.

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Figyelem:

Menetidomszerek finommenethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC, UNF- és NPT-menethez; balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

| | |
|----------------|--------|
| Tűrés osztály | 6H |
| Menetemelkedés | 2 mm |
| Menet | M55 |
| Szabvány | DIN 13 |
| Menetfajta | MF |
| Tűrésmező | H |
| Minőség | 6 |

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Idomszert fajtája | Nem megy-oldali idomszer |
| Kalibrálás | L11 |
| Termék fajtája | Nem megy-oldali dugós menetidomszer |

Szolgáltatások

| | |
|---|-----------|
| KalibrálásMegy-oldali vagy nem megy-oldali dugós mentidomszer maximális Ø 60 mm | 028500 60 |
| DAkKS kalibrálásMegy- vagy nem megy-oldali dugós mentidomszer Maximális Ø 90 mm | 028540 90 |