


**HOLEX****Csapos lamellás fazékcsiszoló (A), 60-as szemcse, Fej Ø×fej szélesség: 60X40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	555000 60X40
GTIN	4045197241276
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

Legyező alakú lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül.

**Fazék alakú lamella-elrendezés** a szerszám tengelye körül, süllyesztett maggal. Szár Ø 6 mm.

**Felhasználás:**

Elsősorban nagyobb rádiuszok finomcsiszolási és polírozási munkálataihoz a szerszám- és formagyártásban, a tartály- és készülékgyártásban. A csiszólamellák a munkadarab körvonalához igazodnak.

Különösen alkalmas homlok- és palástcsiszoláshoz.

**Műszaki leírás**

Fejszélesség	40 mm
Maximális fordulatszám	12000 min <sup>-1</sup>
Ajánlott fordulatszám	8000 min <sup>-1</sup>
Szemcsézet	60
Szár Ø	6 mm
Fej Ø	60 mm

Csiszolóanyag	Korund csiszolószemcse (A).
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	60-as szemcse
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		