

**Finommenet Nem megy-oldali gyűrűs idomszer 6g, M × emelkedés: 12X1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	486210 12X1
GTIN	2050001036063
Árucikk kategória	48B

**Leírás****Kivitel:**

A leköszörült első csavarmenet (1 mm emelkedéstől) eltávolítja a szennyeződések a munkadarabból és megakadályozza az első csavarmenet idő előtti kitörését.

Kivitel **DIN 2279 – 2299** szerint.

**Felhasználás:**

Metrikus ISO-finommenetekhez, jobbos DIN 13.

**Szabvány:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Figyelem:**

Menetidomszerek finommenethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC-, UNF- és NPT menethez; balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	1 mm
Menet	M12
Tűrési osztály	6g
Kalibrálás	L12

Túrésmező	g
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Menetfajta	MF
Szabvány	DIN 13
Minőség	6
Termék fajtája	Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer

### Szolgáltatások

Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer maximális Ø 20 mm	028600 20
DAkkS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm	028640 100