

## Csőmenet Megy-oldali gyűrűs idomszer, Menet: G1/2coll



### Rendelési adatok

Rendelés száma	486150 G1/2
GTIN	2050001035929
Árucikk kategória	48B

### Leírás

**Kivitel:**

DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tőrési osztályú menetidomszerek.

**Szabvány:**

**DIN EN ISO 228**

**Figyelem:**

Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.

### Műszaki leírás

Menet / coll	14
Menet	G1/2
Tőrési osztály	A
Menet Ø	20,96 mm
Kalibrálás	L12
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Tőrésmező	A

Szabvány	DIN 228
Menetfajta	G
Termék fajtája	Megy-oldali gyűrűs menetidomszer

### Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm	028640 100
Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer maximális Ø 60 mm	028600 60