

Csőmenet Nem megy-oldali dugós idomszer, Menet: G1.1/4coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	486170 G1.1/4
GTIN	2050001035998
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tőrési osztályú menetidomszerek.
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.

Szabvány:

DIN EN ISO 228

Figyelem:

Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Menet	G1.1/2
Menet Ø	41,91 mm
Menet / coll	11
Tőrési osztály	A
Szabvány	DIN 228
Menetfajta	G
Tűrésmező	A
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Kalibrálás	L11
Termék fajtája	Nem megy-oldali dugós menetidomszer

Szolgáltatások

KalibrálásMegy-oldali vagy nem megy-oldali dugós mentidomszer maximális Ø 60 mm

028500 60

DAkkS kalibrálásMegy- vagy nem megy-oldali dugós mentidomszer Maximális Ø 90 mm

028540 90