

Csőmenet Megy-oldali gyűrűs idomszer, Menet: G3/4coll**Rendelési adatok**

Rendelés száma	486150 G3/4
GTIN	2050001035936
Árucikk kategória	48B

Leírás**Kivitel:**

DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tőrési osztályú menetidomszerek.

Szabvány:

DIN EN ISO 228

Figyelem:

Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Menet Ø	26,44 mm
Tőrési osztály	A
Menet / coll	14
Menet	G3/4
Kalibrálás	L12
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Tőrésmező	A

Szabvány	DIN 228
Menetfajta	G
Termék fajtája	Megy-oldali gyűrűs menetidomszer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm	028640 100
Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer maximális Ø 60 mm	028600 60