

Garant**Csapos polírozó, 120-as szemcse (piros) közepes, Fej Ø×fejhossz: 25X25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	551900 25X25
GTIN	4045197239945
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Csapos polírozó **normál korunddal (A)** rugalmas beágyazással.

A GARANT csapos polírozó kövekre a hosszú élettartam és a finom, egyenletes felület gyors létrehozása jellemző. Kivitteltől függően egyenletes finomfényezés érhető el egészen a tükörfényezésig. A GARANT csapos polírozó kövek lehúzó szerszámokkal alakíthatóak.

Felhasználás:

Acél, rozsdamentes- és saválló acél, nagy hőállóságú anyagok, könnyű- és színesfémek finom csiszolásához és polírozásához. A csapos polírozók kenődő anyagoknál sem tömődnek el. Mattra polírozásához vagy, rozsdamentes tartályok stb. pikkelyezéséhez. **A csiszolószemcsék rugalmas beágyazása miatt nagyon finom fényezet érhető el.** Élekhez és érdes felületekhez nem alkalmas.

Műszaki leírás

Szemcsézet	120
Alak leírása	Henger
Ajánlott kerületi sebesség	10 - 15 m/s

Szár Ø	6 mm
Fej Ø	25 mm
Fejhossz	25 mm
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Festék	piros
Termék fajtája	Polírozó csap

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Száráz	alkalmas		